

# iScan 3.0

La stazione di lettura automatica

HEADQUARTER GERMANIA  
Apostore GmbH  
Uferstraße 10  
45881 Gelsenkirchen  
Germania

T +49 209 94 117 0  
info@apostore.com

[www.apostore.com](http://www.apostore.com)

ITALIA  
Apostore by KNAPP Italia S.R.  
Società a Socio Unico  
Viale Colleoni, 1  
IT - 20864 Agrate Brianza (MB)

T +39 039 963 16 50  
sales.italy@apostore.com

[www.apostore.com/it](http://www.apostore.com/it)

**APOSTORE**

Dati tecnici	iScan 3.0 Optional per A2000 / A3000
Funzioni standard	Lettura codici a barre - 1D Lettura codici Datamatrix - 2D
Funzione opzionale	OCR - Lettura della data di scadenza e del numero di lotto impresso sulle confezioni
Percentuale di riconoscimento ottico dei caratteri	Fino al 97 %
Velocità	circa 500 confezioni / h
Telecamere	N° 6 telecamere industriali Ethernet GGR7
dash! integrato	Interfaccia utente intuitiva strumento di interazione utente opzionale

Il nuovo sistema di riconoscimento OCR di Apostore consente, in una sola operazione, la lettura del codice farmaceutico, del codice Datamatrix, delle date di scadenza e dei numeri di lotto stampati. Sei telecamere fotografano gli articoli da tutti i lati e raggiungono un tasso di rilevamento del 97%, persino del numero di lotto. Per le immagini di difficile lettura potete contare sulla semplice funzione di verifica e correzione.

iScan 3.0, riuscendo a rilevare tutte le informazioni sugli articoli, offre il massimo livello di affidabilità in fase di carico dei medicinali. L'impiego di iScan 3.0, insieme al nuovo software dash!, crea sinergie che migliorano il vostro lavoro e quello del vostro magazzino automatico.

